

5. CUIDADOS ESPECIAIS NA LIMPEZA E COM O CARRINHO

5.1 Evite o uso de esponjas com palha de aço, objetos pontiagudos ou produtos abrasivos na limpeza do seu aparelho, isso pode arranhar a superfície e comprometer a proteção do aço inox e da pintura. Pode também haver o acúmulo de partículas de aço que enferrujam e contaminam partes em aço inox.

5.2 Substâncias ou soluções ácidas como vinagre, sucos de frutas, ácidos em geral; soluções salinas, graxas, partículas de aço comum e detergentes não neutros podem causar manchas ou pontos de corrosão nas partes metálicas do carrinho.

5.3 Todas as películas de proteção do aço inox devem ser removidas no processo de montagem. Resíduos de cola que ficarem impregnados no aço inox durante o processo de retirada da película, podem ser limpos facilmente com uma bucha e detergente neutro (lembramos que a parte da bucha a ser utilizada é a amarela, nunca utilize o lado verde pois pode riscar o aço inox), e se ainda assim restou algum resíduo de cola pode-se utilizar um pano macio e aplicar álcool, o qual removerá todo o restante da cola.

5.4 O processo de limpeza deve remover todos os resíduos de materiais que foram utilizados, pois esses podem manchar ou corroer as peças do carrinho se ficarem por um período muito prolongado em contato com as mesmas e exposto a intempéries.

TERMO DE GARANTIA

A Armon assegura ao proprietário consumidor desse carrinho a garantia de meses, referente ao prazo mínimo estabelecido por lei. Essa garantia é dada ao produto contra eventuais defeitos decorrentes de fabricação ou projeto que torne-o impróprio ou inadequado ao uso regular. Compreende a mão de obra e substituição de peças no reparo de defeitos constatados pela Assistência técnica autorizada Armon como sendo de fabricação.

Data da venda ___/___/___ Nota Fiscal Nº _____ Aparelho Nº _____

IMPORTANTE

É responsabilidade do consumidor comprovar que o aparelho a ser substituído se encontra dentro do prazo de garantia, mediante a apresentação do Termo de Garantia juntamente com a nota. A Armon responde apenas pela qualidade do produto, não sendo responsável por eventuais acidentes ou danos causados por mau uso e transporte. Ao receber o produto deve ser verificado o estado de conservação no ato do recebimento. Conforme a condição do problema e análise do fabricante, a assistência técnica poderá acontecer no local mais próximo do cliente.



(17) 3546 2349

R. Aracaju, 205/2 - Pq. do Colégio - Itajobi - SP - CEP: 15.840-000

www.armon.com.br
armon@armon.com.br



(17) 3546 3068

Devido ao constante aperfeiçoamento, os produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.



MANUAL DE INSTRUÇÕES

CARRINHOS DE CHURROS LUXO

Imagens meramente ilustrativas.



Modelo: CCL2 – 015

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

- 1.1 Todas as peças se encontram dentro do depósito.
- 1.2 Retire as peças da embalagem e verifique todos os componentes.
- 1.3 Remova as películas de proteção.
- 1.4 Sempre controle o torque para que o aperto não seja excessivo.
- 1.5 Utilize uma chave de fenda ou Phillips para o torque.
- 1.6 Os parafusos se encontram junto ao cabo.
- 1.7 Higienizar todo o carrinho com pano úmido e sabão neutro antes de utilizá-lo.

⚠ ATENÇÃO!

Não use nenhum produto químico (solventes) para tentar remover as películas protetoras ou limpar o carrinho.

2. COMPONENTES

- 2.1 Chassi (01 unidade)
- 2.2 Cabo anatômico (01 unidade)
- 2.3 Colunas (05 unidades)
- 2.4 Chapas do painel (04 unidades)
- 2.5 Vidros temperados (04 unidades)
- 2.6 Parafusos brocantes com rosca soberbas (12 unidades)
- 2.7 Parafusos franceses e porcas sextavadas (04 unidades)
- 2.8 Parafusos de 1/4 e cabeça sextavada (18 unidades)
- 2.9 Queimador (01 unidade)
- 2.10 Puxador com parafuso Philips (02 unidades)
- 2.11 Doceira (02 unidades)
- 2.12 Suporte para doceira (01 unidade)
- 2.13 Masseur (01 unidade)
- 2.14 Grelha (01 unidade)
- 2.15 Assadeira (01 unidade)
- 2.16 Caçarola (01 unidade)

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referências	CCL2 - 015
Mesa	Inox 430
Rodas	Pneumáticas
Largura	510 mm
Comprimento	1000 mm
Peso	54 Kg
Altura total	1960 mm
Altura mesa	850 mm

Embalado para transporte
Peso: 59Kg
Largura: 760mm
Altura: 950mm
Comprimento: 1030mm

4. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM / USO

- 4.1 Prenda o cabo anatômico ao chassi utilizando os 04 parafusos franceses e as 04 porcas sextavadas.
- 4.2 Encaixe o queimador na base, de modo que a torneira passe pelo orifício, e prenda-o com um parafuso de 1/4 e cabeça sextavada.
- 4.3 Parafuse o suporte das doceiras com 04 parafusos de 1/4 e cabeça sextavada.
- 4.4 Em seguida, parafuse as doceiras usando 02 parafusos de 1/4 e cabeça sextavada para cada uma.
- 4.5 Parafuse a masseira utilizando 04 parafusos de 1/4 e cabeça sextavada.
- 4.6 Parafuse as cinco colunas com 01 parafuso de 1/4 e cabeça sextavada em cada.
- 4.7 Encaixe os 04 vidros temperados nos sulcos das colunas
- 4.8 Prenda as 04 chapas que formam o painel com 06 parafusos de 1/4 e cabeça sextavada de cada lado. Em seguida, cole o adesivo superior do mesmo lado onde o adesivo inferior está colado.
- 4.9 Rosqueie os puxadores na porta com os parafusos Phillips.
- 4.10 Coloque a caçarola na base.

